

SWISS TOOLS

**Noże lewe, PSC, Ø chwytu / wielkość płytki: 40/16HPmm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320351 40/16HP
GTIN	2050002040656
Klasa artykułu	36D

**Opis****wskazówka:**

Odpowiednią **dyszę HP** nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr 320610 – 320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.

Sworznie mocujące PSC na zamówienie.

**Opis techniczny**

Ø chwytu	40 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VB.. 1604..
wymiar A długości wysięgu	50 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>1</sub> min.	50 mm
rozstaw końcówek osi f	27 mm
wielk. płytki	16
części zamienne	S07
długość całkowita	74 mm
adapter	PSC
rodzaj zastosowania	lewe

Norma na uchwyt	ISO 26623-1
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

Śruby mocujące nr 3 Typ P01	320611 P01
Dźwigienki nr 4 Typ P01	320612 P01
Podkładki nr 1 Typ P01	320610 P01
Śruby mocujące nr 3 Typ P02	320611 P02
Śruby mocujące nr 3 Typ P06	320611 P06
Kołki rurowe nr 7 Typ P05	320618 P05
Dźwigienki nr 4 Typ P05	320612 P05
Dźwigienki nr 4 Typ P06	320612 P06
Śruby mocujące nr 3 Typ P05	320611 P05
Kołki rurowe nr 7 Typ P04	320618 P04
Podkładki nr 1 Typ P05	320610 P05
Dźwigienki nr 4 Typ P04	320612 P04
Dźwigienki nr 4 Typ P02	320612 P02
Śruby mocujące nr 3 Typ D07	320611 D07
Kołki rurowe nr 7 Typ P06	320618 P06
Wysokowydajna dysza chłodząca (HP) Typ 63	320001 63
Kołki rurowe nr 7 Typ P01	320618 P01
Podkładki nr 1 Typ P06	320610 P06
Podkładki nr 1 Typ P04	320610 P04
Pierścienie dyszy nr 5 Typ D07	320613 D07
Kołki rurowe nr 7 Typ P02	320618 P02
Łapki zaciskowe nr 6 Typ D07	320614 D07
Podkładki nr 1 Typ P02	320610 P02

