

SWISS TOOLS

Noże neutralne, HSK-T, Ø chwytu / wielkość płytki – wymiar A: 4011-80HP mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	320070 4011-80HP
GTIN	
Klasa artykułu	36D

Opis

wskazówka:

Odpowiednią **dyszę HP** nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr 320610 – 320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.

Sworznie mocujące PSC na zamówienie.

Norma asiento: ISO 12164-3

Arbor standard: ISO 12164-3

Kiinnitysnormi: ISO 12164-3

Norme de porte-outils: ISO 12164-3

Befogó szabvány: ISO 12164-3

Norma attacco: ISO 12164-3

wymiar A długości wysięgu: 80 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca: DC.. 11T3..

części zamienne: S05

Opis techniczny

pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 11T3..
wielk. płytki	11
części zamienne	S05
Seria	Noże
wymiar A długości wysięgu	80 mm
Ø chwytu	40 mm

adapter	HSK-T
rodzaj zastosowania	neutralne
Norma na uchwyt	ISO 12164-3
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	62,5 stopni
przykład zastosowania	Toczenie poprzeczne
przykład zastosowania	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
rodzaj chwytu	chwyt stożkowy przelotowy
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Akcesoria

Pierścienie dyszy nr 5 typ D07	320613 D07
Kołki rurowe nr 7 typ P06	320618 P06
Podkładki nr 1 typ P06	320610 P06
Śruby mocujące nr 3 typ P02	320611 P02
Podkładki nr 1 typ P05	320610 P05
Podkładki nr 1 typ P04	320610 P04
Śruby Torx nr 2 typ 2	320624 2
Dźwigienki nr 4 typ P04	320612 P04
Kołki rurowe nr 7 typ P04	320618 P04
Kołki rurowe nr 7 typ P05	320618 P05
Śruby Torx nr 2 typ 2	320620 2
Dźwigienki nr 4 typ P06	320612 P06
Śruby mocujące nr 3 typ P04	320611 P04
Kołki rurowe nr 7 typ P02	320618 P02
Dźwigienki nr 4 typ P05	320612 P05
Śruby mocujące nr 3 typ P01	320611 P01

Śruby Torx nr 2 typ 2	320626 2
Podkładki nr 1 typ P02	320610 P02
Śruby mocujące nr 3 typ P06	320611 P06
Kołki rurowe nr 7 typ P01	320618 P01
Wysokowydajna dysza chłodząca (HP) typ 63	320001 63
Śruby mocujące nr 3 typ D07	320611 D07
Łapki zaciskowe nr 6 typ D07	320614 D07
Śruby mocujące nr 3 typ P05	320611 P05
Podkładki nr 1 typ P01	320610 P01
Dźwigienki nr 4 typ P02	320612 P02
Podkładki nr 1 typ D07	320610 D07
Dźwigienki nr 4 typ P01	320612 P01