

SWISS TOOLS

Noże prawe, PSC, Ø chwytu / wielkość płytki: 40/16HP mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320350 40/16HP
GTIN	2050002020870
Klasa artykułu	36D

Opis**wskazówka:**

Odpowiednią **dyszę HP** nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr 320610 – 320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.

Sworznie mocujące PSC na zamówienie.

Norma asiento: ISO 26623-2

Arbor standard: ISO 26623-2

Kiinnitysnormi: ISO 26623-2

Norme de porte-outils: ISO 26623-2

Befogó szabvány: ISO 26623-2

Norma attacco: ISO 26623-2

wymiar A długości wysięgu: 50 mm

minimalna Ø otworu wstępnego D₁ min.: 50 mm

rozstaw końcówek osi f: 27 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: VB..1604..

części zamienne: S07

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	VB..1604..
minimalna Ø otworu wstępnego D ₁ min.	50 mm
części zamienne	S07

rozstaw końcówek osi f	27 mm
wielk. płytki	16
Seria	Noże
Ø chwytu	40 mm
wymiar A długości wysięgu	50 mm
adapter	PSC
rodzaj zastosowania	prawe
Norma na uchwyt	ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	117,5 stopni
przykład zastosowania	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Akcesoria

Śruby mocujące nr 3 typ P04	320611 P04
Dźwigienki nr 4 typ P05	320612 P05
Śruby mocujące nr 3 typ P05	320611 P05
Dźwigienki nr 4 typ P04	320612 P04
Podkładki nr 1 typ P01	320610 P01
Podkładki nr 1 typ P04	320610 P04
Podkładki nr 1 typ P02	320610 P02
Kołki rurowe nr 7 typ P04	320618 P04
Śruby mocujące nr 3 typ P06	320611 P06
Pierścienie dyszy nr 5 typ D07	320613 D07
Kołki rurowe nr 7 typ P01	320618 P01
Podkładki nr 1 typ P06	320610 P06
Łapki zaciskowe nr 6 typ D07	320614 D07

Wysokowydajna dysza chłodząca (HP) typ 63	320001 63
Dźwigienki nr 4 typ P02	320612 P02
Kołki rurowe nr 7 typ P06	320618 P06
Kołki rurowe nr 7 typ P02	320618 P02
Śruby Torx nr 2 typ 2	320626 2
Podkładki nr 1 typ P05	320610 P05
Dźwigienki nr 4 typ P06	320612 P06
Śruby mocujące nr 3 typ D07	320611 D07
Śruby mocujące nr 3 typ P01	320611 P01
Śruby Torx nr 2 typ 2	320620 2
Podkładki nr 1 typ D07	320610 D07
Śruby Torx nr 2 typ 2	320624 2
Kołki rurowe nr 7 typ P05	320618 P05
Śruby mocujące nr 3 typ P02	320611 P02
Dźwigienki nr 4 typ P01	320612 P01