

SWISS TOOLS

## Noże prawe, PSC, Ø chwytu / wielkość płytki: 50/15HP mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	320335 50/15HP
GTIN	2050002039902
Klasa artykułu	36D

### Opis

#### wskazówka:

Odpowiednią **dyszę HP** nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr 320610 – 320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.

Sworznie mocujące PSC na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

wymiar A długości wysięgu: 60 mm

minimalna Ø otworu wstępnego D<sub>1</sub> min.: 63 mm

rozstaw końcówek osi f: 35 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: DN..1506..

części zamienne: P05

### Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	60 mm
rozstaw końcówek osi f	35 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>1</sub> min.	63 mm
Ø chwytu	50 mm
Seria	Noże
części zamienne	P05

pasująca wymienna płytko skrawająca	DN..1506..
wielk. płytki	15
długość całkowita	90 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
adapter	PSC
rodzaj zastosowania	prawe
Norma na uchwyt	ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

Podkładki nr 1 Typ P06	320610 P06
Kołki rurowe nr 7 Typ P02	320618 P02
Łapki zaciskowe nr 6 Typ D07	320614 D07
Śruby Torx nr 2 Typ 2	320620 2
Podkładki nr 1 Typ P01	320610 P01
Dźwigienki nr 4 Typ P02	320612 P02
Śruby mocujące nr 3 Typ D07	320611 D07
Śruby mocujące nr 3 Typ P04	320611 P04
Śruby Torx nr 2 Typ 2	320626 2
Dźwigienki nr 4 Typ P04	320612 P04
Śruby mocujące nr 3 Typ P05	320611 P05
Śruby mocujące nr 3 Typ P06	320611 P06
Podkładki nr 1 Typ P05	320610 P05
Kołki rurowe nr 7 Typ P05	320618 P05

Kołki rurowe nr 7 Typ P06	320618 P06
Kołki rurowe nr 7 Typ P04	320618 P04
Śruby Torx nr 2 Typ 2	320624 2
Podkładki nr 1 Typ P04	320610 P04
Śruby mocujące nr 3 Typ P02	320611 P02
Pierścienie dyszy nr 5 Typ D07	320613 D07
Wysokowydajna dysza chłodząca (HP) Typ 63	320001 63
Śruby mocujące nr 3 Typ P01	320611 P01
Podkładki nr 1 Typ P02	320610 P02
Dźwigienki nr 4 Typ P05	320612 P05
Dźwigienki nr 4 Typ P06	320612 P06
Dźwigienki nr 4 Typ P01	320612 P01
Kołki rurowe nr 7 Typ P01	320618 P01
Podkładki nr 1 Typ D07	320610 D07