

SWISS TOOLS

Noże prawe, PSC, Ø chwytu / wielkość płytki: 40/11HP mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	320330 40/11HP
GTIN	2050002039858
Klasa artykułu	36D

Opis

wskazówka:

Odpowiednią **dyszę HP** nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr 320610 – 320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.

Sworznie mocujące PSC na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

wymiar A długości wysięgu: 50 mm

minimalna Ø otworu wstępnego D₁ min.: 50 mm

rozstaw końcówek osi f: 27 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC..11T3..

części zamienne: S05

Opis techniczny

rozstaw końcówek osi f	27 mm
wymiar A długości wysięgu	50 mm
Ø chwytu	40 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D ₁ min.	50 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC..11T3..
Seria	Noże

wielk. płytki	11
części zamienne	S05
długość całkowita	74 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
adapter	PSC
rodzaj zastosowania	prawe
Norma na uchwyt	ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Kołki rurowe nr 7 Typ P05	320618 P05
Dźwigienki nr 4 Typ P04	320612 P04
Kołki rurowe nr 7 Typ P02	320618 P02
Śruby mocujące nr 3 Typ P02	320611 P02
Pierścienie dyszy nr 5 Typ D07	320613 D07
Śruby Torx nr 2 Typ 2	320620 2
Podkładki nr 1 Typ D07	320610 D07
Wysokowydajna dysza chłodząca (HP) Typ 63	320001 63
Podkładki nr 1 Typ P01	320610 P01
Dźwigienki nr 4 Typ P06	320612 P06
Podkładki nr 1 Typ P06	320610 P06
Śruby mocujące nr 3 Typ D07	320611 D07
Kołki rurowe nr 7 Typ P01	320618 P01
Kołki rurowe nr 7 Typ P04	320618 P04

Śruby mocujące nr 3 Typ P01	320611 P01
Dźwigienki nr 4 Typ P02	320612 P02
Śruby mocujące nr 3 Typ P06	320611 P06
Kołki rurowe nr 7 Typ P06	320618 P06
Podkładki nr 1 Typ P02	320610 P02
Dźwigienki nr 4 Typ P05	320612 P05
Łapki zaciskowe nr 6 Typ D07	320614 D07
Śruby mocujące nr 3 Typ P05	320611 P05
Podkładki nr 1 Typ P04	320610 P04
Śruby mocujące nr 3 Typ P04	320611 P04
Śruby Torx nr 2 Typ 2	320626 2
Dźwigienki nr 4 Typ P01	320612 P01
Podkładki nr 1 Typ P05	320610 P05
Śruby Torx nr 2 Typ 2	320624 2