

SWISS TOOLS

**Noże lewe, PSC, Ø chwytu / wielkość płytki: 40/11HP mm****Dane zamówienia**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 320331 40/11HP |
| GTIN             | 2050002039872  |
| Klasa artykułu   | 36D            |

**Opis****wskazówka:**

Odpowiednią **dyszę HP** nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr 320610 – 320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.

Sworznie mocujące PSC na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

wymiar A długości wysięgu: 50 mm

minimalna Ø otworu wstępnego D<sub>1</sub> min.: 50 mm

rozstaw końcówek osi f: 27 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC..11T3..

części zamienne: S05

**Opis techniczny**

|  |            |
|--|------------|
| części zamienne                                  | S05        |
| wielk. płytki                                    | 11         |
| Ø chwytu   | 40 mm      |
| Seria  | Noże       |
| minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>1</sub> min. | 50 mm      |
| pasująca wymienna płytka skrawająca              | DC..11T3.. |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| rozstaw końcówek osi f                              | 27 mm                          |
| wymiar A długości wysięgu                           | 50 mm                          |
| długość całkowita                                   | 74 mm                          |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
| adapter   | PSC                            |
| rodzaj zastosowania                                 | lewe                           |
| Norma na uchwyt                                     | ISO 26623-2                    |
| chłodzenie wewnętrzne                               | tak                            |
| Kąt ustawienia κ                                    | 93 stopni                      |
| zastosowanie  | Toczenie wzdłużne zewnętrzne   |
| zastosowanie  | Toczenie poprzeczne            |
| Rodzaj produktu                                     | Noże                           |

## Akcesoria

|   |            |
|---|------------|
| Dźwigienki nr 4 Typ P06                   | 320612 P06 |
| Podkładki nr 1 Typ P04                    | 320610 P04 |
| Śruby mocujące nr 3 Typ P06               | 320611 P06 |
| Śruby Torx nr 2 Typ 2                     | 320624 2   |
| Kołki rurowe nr 7 Typ P06                 | 320618 P06 |
| Dźwigienki nr 4 Typ P04                   | 320612 P04 |
| Kołki rurowe nr 7 Typ P01                 | 320618 P01 |
| Śruby Torx nr 2 Typ 2                     | 320620 2   |
| Śruby mocujące nr 3 Typ D07               | 320611 D07 |
| Śruby mocujące nr 3 Typ P02               | 320611 P02 |
| Pierścienie dyszy nr 5 Typ D07            | 320613 D07 |
| Śruby Torx nr 2 Typ 2                     | 320626 2   |
| Wysokowydajna dysza chłodząca (HP) Typ 63 | 320001 63  |
| Kołki rurowe nr 7 Typ P04                 | 320618 P04 |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Dźwigienki nr 4 Typ P02      | 320612 P02 |
| Podkładki nr 1 Typ P06       | 320610 P06 |
| Łapki zaciskowe nr 6 Typ D07 | 320614 D07 |
| Dźwigienki nr 4 Typ P01      | 320612 P01 |
| Śruby mocujące nr 3 Typ P05  | 320611 P05 |
| Podkładki nr 1 Typ P02       | 320610 P02 |
| Podkładki nr 1 Typ D07       | 320610 D07 |
| Śruby mocujące nr 3 Typ P04  | 320611 P04 |
| Dźwigienki nr 4 Typ P05      | 320612 P05 |
| Podkładki nr 1 Typ P01       | 320610 P01 |
| Śruby mocujące nr 3 Typ P01  | 320611 P01 |
| Kołki rurowe nr 7 Typ P02    | 320618 P02 |
| Kołki rurowe nr 7 Typ P05    | 320618 P05 |
| Podkładki nr 1 Typ P05       | 320610 P05 |