

**Pilniki obrotowe Z stal – zgrubne, HM, Typ: G0820****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540740 G0820
GTIN	4045197804068
Klasa artykułu	52D

Opis**Wykonanie:**

Nowatorska geometria uzębienia umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednocześnie **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Dzięki optymalnemu wytwarzaniu wiórów (brak spiczastych wiórów) uzyskuje się wysoką jakość powierzchni. Ø chwytu 6 mm.

Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali i staliwa**.

Opis techniczny

Ø chwytu	6 mm
oznaczenie uzębienia	Stal Z
Kształt	G0820
opis kształtu	łukowy ostry
Stopień wielkości uzębienia	zgrubny
długość całkowita	64 mm

Ø główki	8 mm
długość główki	19 mm
Seria	Uzębienie Z stal
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 900 N/mm ²	nadają się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadają się		
Stal < 55 HRC	nadają się		
Stal < 60 HRC	nadają się		
Stal < 67 HRC	nadają się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadają się		