

Garant

Składany przyrząd do regulacji wysokości z imadłem, szerokość szczęk: 100 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy

967565 100

GTIN

4045197806642

Klasa artykułu

91J

Opis**Wykonanie:**

Stabilna konstrukcja stalowa. Bardzo stabilna praca i dokładne prowadzenie dzięki elementom wykonanym na obrabiarkach CNC. Bardzo mocny zacisk dzięki specjalnemu mechanizmowi mocującemu. Szybkie ustalenie w dowolnej pozycji za pomocą zabezpieczającej dźwigni zaciskowej.

Funkcja bezpieczeństwa: Imadło można zamknąć jedynie we właściwej pozycji (kiedy śruba mocująca znajduje się w karbie otworu podnoszącego).

Zalety:

- **Imadło, w połączeniu z przyrządem do regulacji wysokości, może być obracane o 360° bez dodatkowej płyty obrotowej**
- **Wolna powierzchnia robocza dzięki składaniu pod blat roboczy.**
- **Dzięki wbudowaniu zamykanej obudowy z drzwiami urządzenie do regulacji kłap i wysokości może być przechowywane w sposób zabezpieczający przed kradzieżą (obudowa na zamówienie).**

Zastosowanie:

Dopasowanie imadła z centymetrową dokładnością do odpowiedniej ergonomicznej wysokości roboczej.

w dostawie::

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym. imadło nr 967100 wielk. 100.

Powłoka lakiernicza:

Srebrnoszara.

zakres regulacji wysokości: 132 mm

wysokość w stanie wsuniętym: 296 mm

masa: 21 kg

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| masa | 21 kg |
| wysokość w stanie wsuniętym | 296 mm |
| zakres regulacji wysokości | 132 mm |
| Rodzaj produktu | przyrządem do regulacji wysokości |