

Garant

Składany przyrząd do regulacji wysokości z imadłem, szerokość szczęk: 140mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy

967565 140

GTIN

4045197806666

Klasa artykułu

91J

Opis**Wykonanie:**

Stabilna konstrukcja stalowa. Bardzo stabilna praca i dokładne prowadzenie dzięki elementom wykonanym na obrabiarkach CNC. Bardzo mocny zacisk dzięki specjalnemu mechanizmowi mocującemu. Szybkie ustalenie w dowolnej pozycji za pomocą zabezpieczającej dźwigni zaciskowej.

Funkcja bezpieczeństwa: Imadło można zamknąć jedynie we właściwej pozycji (kiedy śruba mocująca znajduje się w karbie otworu podnoszącego).

Zalety:

- **Imadło, w połączeniu z przyrządem do regulacji wysokości, może być obracane o 360° bez dodatkowej płyty obrotowej**
- **Wolna powierzchnia robocza dzięki składaniu pod blat roboczy.**
- **Dzięki wbudowaniu zamykanej obudowy z drzwiami urządzenie do regulacji kłap i wysokości może być przechowywane w sposób zabezpieczający przed kradzieżą (obudowa na zamówienie).**

Zastosowanie:

Dopasowanie imadła z centymetrową dokładnością do odpowiedniej ergonomicznej wysokości roboczej.

w dostawie::

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym. Imadła nr 967100, wielk. 140.

Powłoka lakiernicza:

Srebrnoszara.

wskazówka:

nie nadaje się do montażu w obudowie.
Pozostawić otwarte 50 mm podczas zamykania szczęk, aby imadło w stanie złożonym było na równi z blatem roboczym.

Opis techniczny

wysokość w stanie wsuniętym	296 mm
masa	36 kg
zakres regulacji wysokości	132 mm
Rodzaj produktu	przyrządem do regulacji wysokości