



## MultiMaster AMM 300 Plus Start akumulatorowa, Typ: 71292561



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	077825 71292561
GTIN	4014586884141
Klasa artykułu	03F

### Opis

#### Wykonanie:

Wiodące na rynku narzędzia oscylacyjne o trzech różnych klasach wydajności (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) w nowej wersji, z **uchwytem narzędziowym Starlock** (poprawione przenoszenie siły zapewnia wydajność wyższą o maks. 35%).

- **Prawie nieograniczone możliwości zastosowania (piłowanie, szlifowanie, skrobanie, cięcie, zdzieranie) dzięki ruchowi oscylacyjnemu (niewielkie pylenie).**
- **Bezstopniowa, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej zapewnia optymalne dostosowanie do rodzaju pracy.**
- **Najwyższa jakość i stabilność dzięki metalowej przekładni oraz stosowanie łożysk kulkowych i igiełkowych.**
- **Optymalny komfort pracy dzięki ergonomicznej konstrukcji z wkładkami Softgrip oraz niewielkiej masie.**

**MultiTalent** – uniwersalna szlifierka oscylacyjna do rozbudowy i remontów – wstęp do klasy profesjonalnej. Silnik o dużej mocy, obliczony na pracę w trybie ciągłym.

Elektronarzędzie akumulatorowe najnowszej generacji o mocy takiej samej, jak przy zasilaniu z sieci.

#### w dostawie::

1x ładowarka szybkiego działania ALG 80 2x zestaw akumulatorów litowo-jonowych (12 V / 3 Ah). 1 zestaw walizkowy „Akku” z ładowarką, 1 płytą ścierną, 3 płytami ściernymi (o ziarnistości 80, 120, 180), 1 uniwersalny brzeszczot E-Cut (29 mm).

#### wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073834 i 073845.

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Fein typ E 12 V

oznaczenie producenta: AFMT 12 QSL

pojemność akumulatora: 3 Ah

Napięcie akumulatorów: 12 V

uchwyty narzędziowe: StarlockPlus, Starlock

liczba drgań: 11000 - 18000 min<sup>-1</sup>

Kąt wychylenia: 3,2 stopni

## Opis techniczny

Napięcie akumulatorów	12 V
pojemność akumulatora	3 Ah
oznaczenie producenta	AFMT 12 QSL
liczba drgań	11000 - 18000 min <sup>-1</sup>
masa	1,5 kg
wymiar krążka ściernego	80 mm
uchwyty narzędziowe	StarlockPlus, Starlock
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	2
Kąt wychylenia	3,2 stopni
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Opakowanie	walizka transportowa
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Fein typ E 12 V
Rodzaj produktu	Szlifyerki oscylacyjne

## Akcesoria

Ładowarki akumulatorów Typ FE30	073845 FE30
Ładowarki akumulatorów Typ FE50	073845 FE50
Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie FE12 V	073836 FE12
Ładowarki akumulatorów Typ FE80	073845 FE80

Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie  
akumulatora FE12 V

---

073837 FE12