

**Szlifierki proste, Typ: GGS8CE****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 077265 GGS8CE |
| GTIN | 3165140584852 |
| Klasa artykułu | 03C |

Opis**Wykonanie:**

Kompaktowa, poręczna szlifierka prosta do różnych zadań.

- **Układ elektroniczny Constant zapewnia stałą prędkość obrotową również przy dużym obciążeniu.**
- **Nowy system mocowania pozwala na mocowanie bez luzu ściernic trzpieniowych przy precyzyjnych pracach.**
- **Łagodny rozruch i KickBack Stop: rozpoznaje zablokowanie i natychmiast wyłącza maszynę.**
- **Szczotki węglowe wyłączające zapewniają ochronę silnika.**
- **Duża trwałość dzięki bezpośredniemu chłodzeniu i podwójnie uszczelnionym łożyskom kulkowym.**
- **6-stopniowe wstępne nastawianie prędkości obrotowej przy szlifowaniu różnych materiałów.**
- **Silnik o mocy 750 W i dużym momencie obrotowym zapewnia wysoką wydajność.**
- **Możliwość obniżania prędkości obrotowej, nadaje się również do obróbki stali nierdzewnych.**

w dostawie::

W komplecie tulejka zaciskowa 6 mm, 2 klucze płaskie, jednostronne SW 13 i SW 19.

oznaczenie producenta: GGS 8 CE

pobór mocy: 750 W

zakres prędkości obrotowej: 2500 - 8000 min⁻¹

Maksymalna Ø tulejek zaciskowych: 6 mm

masa: 1,7 kg

maks. wibracje wg EN: < 2,5 m/s²

Opis techniczny

| | |
|--|--------------------------------|
| elektroniczna regulacja prędkości obrotowej | tak |
| maks. wibracje wg EN | $< 2,5 \text{ m/s}^2$ |
| masa | 1,7 kg |
| oznaczenie producenta | GG5 8 CE |
| pobór mocy | 750 W |
| zakres prędkości obrotowej | $2500 - 8000 \text{ min}^{-1}$ |
| Maksymalna \varnothing tulejek zaciskowych | 6 mm |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe |
| Rodzaj produktu | Szlifierki proste |