

**wiertarki do wierceń rdzeniowych, Typ: 727053****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	076520 727053
------------------	---------------

GTIN	4014586886039
------	---------------

Klasa artykułu	03F
----------------	-----

Opis**Wykonanie:**

- **Duża siła magnesu i obwód zabezpieczający gwarantują bezpieczną pracę w każdym położeniu.**
- **Zintegrowane doprowadzanie chłodziwa zapewnia dokładne skrawanie i wysoką trwałość narzędzi.**
- **Wygodny wskaźnik siły magnesu.**
- **Obroty prawe / lewe (również do gwintowania).**
- **Konstrukcja o zoptymalizowanej masie.**

Kompaktowa, lekka 1-biegowa wiertarka z rdzeniem magnetycznym o wysokiej funkcjonalności, z czujnikiem przechyłu.

w dostawie::

W komplecie zbiornik chłodziwa, pas mocujący, 1× kołek centrujący, hak do wiórów, walizka.

Wyp. dodatkowe:

Na zamówienie.

wskazówka:

Wiertła rurowe z węglików spiekanych i mocowania zob. od nr 119000. Odpowiedni uchwyt QuickIN-Max i wiertło rurowe z węglika spiekane o maks. śr. 100 mm są dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

maksymalna \varnothing gwintowania w stali	M14 mm
maksymalna średnica otworów wierconych wiertłem rurowym w stali	12 - 35 mm
wysokość	603 mm
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	16 mm
maksymalna \varnothing pogłębiania	31 mm
kształt uchwytu narzędziowego	QuickIN
Napięcie w sieci	230 V
szerokość	198 mm
pobór mocy	1100 W
długość stopy magnetycznej	175 mm
oznaczenie producenta	KBU35Q
maksymalna \varnothing rozwiercania	16 mm
skok roboczy	135 mm
szerokość stopy magnetycznej	80 mm
robocze prędkości obrotowe (1. stopień)	130 - 520 min ⁻¹
długość	311 mm
masa	10,6 kg
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Opakowanie	Walizka transportowa
Rodzaj produktu	Wiertarka do wiercenia rdzeniowego

Akcesoria

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm \varnothing DC 15 mm	119000 15
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm \varnothing DC 38 mm	119000 38

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
	119000 43

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 43 mm

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 65 mm

119000 65

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 18 mm

119000 18

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 32 mm

119000 32

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 14 mm

119000 14

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 60 mm

119000 60

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 52 mm

119000 52

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 21 mm

119000 21

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 36 mm

119000 36