

**Wiertarki ręczne jednobiegowe, ID producenta: 720552****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	075110 720552
GTIN	4014586882413
Klasa artykułu	03F

Opis**Wykonanie:**

- metalowa obudowa przekładni dla zapewnienia pewnego mocowania łożyska,
- uzębiony uchwyt dodatkowy umożliwia pewny chwyt,
- rękojeść FEIN Sensitiv – bezpieczna i niemęcząca praca,
- zintegrowany przełącznik dla komfortu obsługi.

Wiertarka ręczna Fein –

- **szybkomocujący uchwyt wiertarski, wykonany całkowicie z metalu.**
- **Płynna, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej, zapewnia dobre czucie przy nawiercaniu.**

Zwarta konstrukcja i duża prędkość obrotowa

w dostawie::

1 uchwyt wiertarski szybkomocujący 0,5 – 10mm, **z zabezpieczeniem siły zacisku.**

oznaczenie producenta: BOP-6

pobór mocy: 500 W

gniazdo uchwytu wiertarskiego: 1/2" – 20 UNF

zakres mocowania uchwytu wiertarskiego: 0,5 - 10 mm

zakres prędkości obrotowej: 0 - 4000 min⁻¹

maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali: 6 mm

Opis techniczny

gniazdo uchwytu wiertarskiego	1/2" – 20 UNF
-------------------------------	---------------

obroty prawe/lewe	tak
masa	1,7 kg
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
pobór mocy	500 W
zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	0,5 - 10 mm
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	6 mm
oznaczenie producenta	BOP-6
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	20 mm
ID producenta	720552
zakres prędkości obrotowej	0 - 4000 min ⁻¹