

**Wiertarki ręczne jednobiegowe, ID producenta: 720553****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	075110 720553
GTIN	4014586882468
Klasa artykułu	03F

Opis**Wykonanie:**

- metalowa obudowa przekładni dla zapewnienia pewnego mocowania łożyska,
- uzębiony uchwyt dodatkowy umożliwia pewny chwyt,
- rękkość FEIN Sensitiv – bezpieczna i niemęcząca praca,
- zintegrowany przełącznik dla komfortu obsługi.

Wiertarka ręczna Fein –

- szybko mocujący uchwyt wiertarski, wykonany całkowicie z metalu.
- Płynna, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej, zapewnia dobre czucie przy nawiercaniu.

uniwersalna wiertarka ręczna do do wiercenia, pogłębiania, gwintowania.

w dostawie::

1 uchwyt wiertarski szybko mocujący 1,5 – 13 mm, z zabezpieczeniem siły zacisku.

oznaczenie producenta: BOP-10

pobór mocy: 500 W

gniazdo uchwytu wiertarskiego: 1/2" – 20 UNF

zakres mocowania uchwytu wiertarskiego: 1,5 - 13 mm

zakres prędkości obrotowej: 0 - 1500 min⁻¹

maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali: 10 mm

Opis techniczny

oznaczenie producenta	BOP-10
-----------------------	--------

ID producenta	720553
zakres mocowania uchwyty wiertarskiego	1,5 - 13 mm
gniazdo uchwyty wiertarskiego	1/2" – 20 UNF
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	10 mm
pobór mocy	500 W
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	30 mm
masa	1,8 kg
obroty prawe/lewe	tak
zakres prędkości obrotowej	0 - 1500 min ⁻¹