

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 12/11mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260907 12/11
GTIN	4045197805911
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	16 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	TC.. 1102..
Wielkość chwytu	12 mm
długość główki L ₁	19 mm
długość całkowita L	80 mm
wielk. płytki	11 mm
kod ISO uchwytu	STGCR/L 1212F11
śruby mocujące	269028 18
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	90 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®
TX15

674248 TX15

śruby mocujące Typ 18

269028 18

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500