

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 16/11mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260907 16/11
GTIN	4045197805928
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość główki L ₁	19 mm
wielk. płytki	11 mm
długość całkowita L	100 mm
Wielkość chwytu	16 mm
kod ISO uchwytu	STGCR/L 1616H11
Szerokość funkcjonalna L ₄	20 mm
śruby mocujące	269028 18
pasująca wymienna płytka skrawająca	TC.. 1102..
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	90 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruby mocujące Typ 18

269028 18

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500