

**Otwornice, Typ: GST160CE****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078200 GST160CE
GTIN	3165140746250
Klasa artykułu	03B

Opis**Wykonanie:**

otwornica Bosch z łatwą wymianą brzeszczotów bez użycia narzędzi dzięki systemowi Bosch SDS. Wyrzynarka w **kształcie prostym**

- **Niezwykłe precyzyjne prowadzenie brzeszczotu dzięki opatentowanej, podwójnej rolce prowadzącej, która zapobiega wyginaniu się brzeszczotu i gwarantuje dokładność cięcia.**
- **Silnik o mocy 800 W z systemem Constant Electronic oferuje odpowiednie rezerwy mocy nawet w najtwardszych materiałach.**
- **Dołączalne diody LED zapewniają jasne oświetlenie obszaru cięcia.**
- **Bardzo niski poziom drgań dzięki systemowi równoważenia masy, który zapewnia idealnie spokojną pracę.**

w dostawie::

W komplecie 3 brzeszczoty piły, adapter odsysający, L-BOXX 136, wkładka 1/1 L-BOXX.

Opakowanie: walizka systemowa (L-Boxx)

oznaczenie producenta: GST160CE

pobór mocy: 800 W

liczba skoków: 800 - 3000 min⁻¹

maks. grubość przecinanej stal węglowej: 10 mm

maks. grubość przecinanego drewna: 160 mm

cięcie pod kątem: tak

Opis techniczny

liczba skoków	800 - 3000 min ⁻¹
maks. grubość przecinanego drewna	160 mm
maks. wibracje wg EN	7,5 m/s ²
oznaczenie producenta	GST160CE
pobór mocy	800 W
maks. grubość przecinanej stal węglowej	10 mm
cięcie pod kątem	tak
wymiana narzędzi bez użycia narzędzi	tak, system SDS
odpowiednie brzeszczoty	588400 – 588551
masa	2,2 kg
skok wahadłowy	4x
cechy szczególne	O dużej mocy, LED
Opakowanie	walizka systemowa (L-Boxx)
konstrukcja	Kształt prosty
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Piły