



Szlifierki proste, oznaczenie producenta: 722325



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077261 722325
GTIN	4014586880648
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

- Spokojna praca dzięki ułożyskowaniu wrzeciona na wielu łożyskach.
- Mocny silnik o dużej sile ciągu.
- Dzięki regulowanej prędkości obrotowej nadaje się doskonale do obróbki stali szlachetnej, a także szlifowania i polerowania.
- Kabel przemysłowy H07 o długości 4 m.
- Nadaje się do trzpieni szlifierskich, a także frezów z węglików spiekanych.
- uniwersalna szlifierka prosta do prac w trudno dostępnych miejscach;
- smukła szyjka umożliwia szlifowanie otworów.
- bardzo poręczna szlifierka prosta
- nadaje się do obróbki stali stopowej i do lekkiej obróbki szlifierskiej i polerskiej
- możliwość obróbki głęboko położonych, trudno dostępnych miejsc
- zmienna prędkość obrotowa umożliwia używanie różnych narzędzi.

w dostawie::

tuleja zaciskowa \varnothing 6 mm, 2 klucze 13 i 17.

wskazówka:

W szlifierkach prostych mogą być stosowane pilniki obrotowe do \varnothing 12 mm.

oznaczenie producenta: GSZ4-90EL

pobór mocy: 350 W

zakres prędkości obrotowej: 3500 - 8500 min⁻¹

Maksymalna \varnothing tulejek zaciskowych: 6 mm

masa: 1,5 kg

maks. wibracje wg EN: < 2,5 m/s²

Opis techniczny

maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
masa	1,5 kg
pobór mocy	350 W
oznaczenie producenta	GSZ4-90EL
ID producenta	722325
elektroniczna regulacja prędkości obrotowej	tak
zakres prędkości obrotowej	3500 - 8500 min ⁻¹
Maksymalna Ø tulejek zaciskowych	6 mm

Akcesoria

Tulejki zaciskowe do szlifierek prostych Ø tulei zaciskowej 6 mm	077268 6
--	----------