

HOLEX®**Klucze trzpieniowe, 6-kątne niklowany, 6 - kątne: 24 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	626037 24
GTIN	4062406229528
Klasa artykułu	62C

Opis**Wykonanie:**

kątowy uchwyt wg DIN 911 / DIN ISO 2936, stal chromowo-wanadowa, powierzchnie czołowe płaskie, krawędzie fazowane. Powierzchnia niklowana.
powierzchnia niklowana.

wskazówka:

Wkrętarki kątowe HOLEX dostępne w naszym eSklepie również w wersjach calowych (nr 626039 oraz nr 626042).

długość ramion: 248×114 mm

Opis techniczny

długość ramion	248×114 mm
sześciokąt	24 mm
powierzchnia	niklowany
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny