



## Klucz oczkowy zapadkowy z 4 rozwartościami, „4 w 1”, Typ: 21-27



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	614847 21-27
GTIN	4062406229917
Klasa artykułu	61B

### Opis

#### Wykonanie:

Obustronnie z lekko chodzącymi i stabilnymi szczękami - przełączane obroty prawe i lewe. Na obu stronach znajdują się 2 różne szerokości klucza.

Ekstremalnie mały kąt wyprzedzenia wynoszący 5°.

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

rozwartość klucza 1: 21 mm

rozwartość klucza 2: 22 mm

rozwartość klucza 3: 24 mm

rozwartość klucza 4: 27 mm

długość całkowita L: 275 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia D1: 40 mm

### Opis techniczny

maksymalna wysokość pierścienia $h_2$	30 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia D1	40 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_1$	26 mm
rozwartość klucza 4	27 mm
rozwartość klucza 1	21 mm
rozwartości kluczy	metryczny
rozwartość klucza 3	24 mm
rozwartość klucza 2	22 mm

długość całkowita L	275 mm
maksymalna Ø pierścienia D2	52 mm
liczba zębów	72
luz	5 stopni
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowe / chromowane
grzechotki przełączalne	tak
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie