



Klucz oczkowy zapadkowy z 4 rozwartościami, „4 w 1”, Typ: 12-15



Dane zamówienia

Numer katalogowy	614847 12-15
GTIN	4062406229900
Klasa artykułu	61B

Opis

Wykonanie:

Obustronnie z lekko chodzącymi i stabilnymi szczękami - przełączane obroty prawe i lewe. Na obu stronach znajdują się 2 różne szerokości klucza. Ekstremalnie mały kąt wyprzedzenia wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

rozwartość klucza 1: 12 mm

rozwartość klucza 2: 13 mm

rozwartość klucza 3: 14 mm

rozwartość klucza 4: 15 mm

długość całkowita L: 190 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D1: 26,5 mm

Opis techniczny

maksymalna \varnothing pierścienia D1	26,5 mm
rozwartość klucza 1	12 mm
maksymalna wysokość pierścienia h_1	17,1 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D2	29,5 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h_2	18 mm
rozwartość klucza 4	15 mm
długość całkowita L	190 mm

rozwartość klucza 2	13 mm
rozwartość klucza 3	14 mm
liczba zębów	72
luz	5 stopni
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowe / chromowane
grzechotki przełączalne	tak
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie