



Precyzyjne kłódki patentowe z wysokim kabłąkiem, z identycznymi wkładkami, Ø korpusu: 40mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	085876 40
GTIN	4003482453124
Klasa artykułu	08Q

Opis

Wykonanie:

Masywny korpus mosiężny, precyzyjny, nierdzewny zamek stalowy, kabłąk stalowy hartowany, chromowany i podwójnie blokowany, z bardzo wysokim kabłąkiem.

Seria 116 Profi dostarczana na zamówienie w następujących wersjach specjalnych: Zamki według wzoru bądź zamknięcie, z kluczem głównym i dodatkowym.

Kłódka posiada masywny korpus mosiężny i zabezpiecza bramy, przedmioty i wiele więcej – i to w jeszcze bardziej elastyczny sposób!

Jej cechą szczególną jest wyjątkowa wysokość kabłąka. Umożliwia on jeszcze bardziej swobodne umieszczanie kłódki w różnych miejscach. Kabłąk jest ponadto twardy jak stal i posiada podwójną blokadę. Obudowa z mosiądzu zapewnia optymalne zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrznego mechanizmu modelu 116 HB Profi z zamkiem precyzyjnym.

Funkcja:

Identyczne zamknięcie oznacza, że jednym kluczem można otwierać i zamykać **wiele** zamków i cylindrów.

w dostawie::

kłódka z 2 kluczami.

Opis techniczny

liczba wkrętaków	2
Liczba zamków	1
Zamykanie	z identycznymi wkładkami
kabłak podwójnie ryglowany	tak
z zasłoniętą dziurką klucza	nie
Materiał obudowy	mosiężne
Ø korpusu	40 mm
wysokość wewnętrzna kabłaka	60 mm
Seria	116 Profi
kabłak wysoki	tak
kabłak hartowany	tak
Rodzaj produktu	Kłódka