



## Precyzyjne kłódki patentowe z wysokim kabłąkiem, z identycznymi wkładkami, Ø korpusu: 30mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	085876 30
GTIN	4003482451120
Klasa artykułu	08Q

### Opis

#### Wykonanie:

Masywny korpus mosiężny, precyzyjny, nierdzewny zamek stalowy, kabłąk stalowy hartowany, chromowany i podwójnie blokowany, z bardzo wysokim kabłąkiem.

Seria 116 Profi dostarczana na zamówienie w następujących wersjach specjalnych: Zamki według wzoru bądź zamknięcie, z kluczem głównym i dodatkowym.

Kłódka posiada masywny korpus mosiężny i zabezpiecza bramy, przedmioty i wiele więcej – i to w jeszcze bardziej elastyczny sposób!

Jej cechą szczególną jest wyjątkowa wysokość kabłąka. Umożliwia on jeszcze bardziej swobodne umieszczanie kłódki w różnych miejscach. Kabłąk jest ponadto twardy jak stal i posiada podwójną blokadę. Obudowa z mosiądzu zapewnia optymalne zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrznego mechanizmu modelu 116 HB Profi z zamkiem precyzyjnym.

#### Funkcja:

**Identyczne zamknięcie** oznacza, że jednym kluczem można otwierać i zamykać **wiele** zamków i cylindrów.

#### w dostawie::

kłódka z 2 kluczami.

**Opis techniczny**

z zasłoniętą dziurką klucza	nie
kabłąk wysoki	tak
Seria	116 Profi
kabłąk hartowany	tak
liczba wkrętaków	2
Liczba zamków	1
Zamykanie	z identycznymi wkładkami
Ø korpusu	30 mm
kabłąk podwójnie ryglowany	tak
wysokość wewnętrzna kabłąka	45 mm
Materiał obudowy	mosiężne
Rodzaj produktu	Kłódka