

Nagrzewnica indukcyjna iDuctor Power W2300, Typ: W2300KIT_B



Dane zamówienia

Numer katalogowy	078332 W2300KIT_B
GTIN	8718868455062
Klasa artykułu	03S

Opis

Wykonanie:

iDuctor Power+ W2300 to poręczne narzędzie indukcyjne o mocy 2300 W. Umożliwia bezpieczne nagrzewanie i oddzielanie dużych i ciężkich elementów maszyn zawierających żelazo bez użycia otwartego ognia. Dostępne są elastyczne cewki różnych długości.

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing < 12$ mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

Opis techniczny

wysokość	130 mm
długość	490 mm
Napięcie	230 V
szerokość	390 mm
moc przekazywana	2300 W
Zakres częstotliwości	50 - 60 Hz

stopień ochrony IP	IP 20
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
masa	4 kg
Rodzaj produktu	Nagrzewnica indukcyjna