

HOLEX**Oprawka do tulejek zaciskowych ER, kształt AD, BT 40 A = 100, do tulejek zaciskowych ER: 40 ER****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302767 40
GTIN	4062406230074
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane.

- **Wszystkie chwytty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Klasa wyważenia G6,3 / 18 000 obr./min.**
- **Wysokiej jakości precyzyjna nakrętka mocująca.**

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w szczękach mocujących wg **DIN 6499- kształt A i kształt B.**

w dostawie::

Z nakrętką mocującą ER.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER nr 308881 – 309434, klucze mocujące ER nr 309680 lub 613300.
Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

wskazówka:

odpowiednie nakrętki mocujące nr 309580 lub 309610.

Strategia skrawania: HSC

zakres mocowania: 3 - 26 mm

Ø zewn. D: 63 mm

Zamienne nakrętki mocujące ER: 40

Klucze mocujące ER,: 40

Opis techniczny

Klucze mocujące ER,	40
zakres mocowania	3 - 26 mm
Zamienne nakrętki mocujące ER	40
Ø zewn. D	63 mm
adapter	BT 40 A = 100
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	AD
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową

Aksesoria

Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 40	309680 40
--	-----------