

**Oprawki kształt AD, BT 50 A = 100, Ø mocowania D1: 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302667 16
GTIN	4062406230425
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie chwytty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Klasa wyważenia G6,3 / 18 000 obr./min.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308802, klucze mocujące AB nr 308820–308835.

Opis techniczny

Ø zewn. D	48 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	16
Ø mocowania D ₁	16 mm
wymiar A długości wysięgu	100 mm
adapter	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	ISO 7388-2

Karta danych

Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 18 000 obr./min
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/302667-16>