

NOVUS[®]**Zszywacz akumulatorowy, Oznaczenie producenta: J214EA**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	078409 J214EA
GTIN	4009729053683
Klasa artykułu	07E

Opis

Wykonanie:

Łatwy w użyciu, ergonomiczny zszywacz do precyzyjnego wbijania klamer z drutu cienkiego albo płaskiego oraz gwoździ.

- **System dolnego ładowania zapewnia szybkie i łatwe uzupełnianie zszywek.**
- **Ogranicznik odległości do równoległego osadzania rzędów zszywek.**
- **Regulacja siły zszywania.**
- **Opatentowane zwolnienie blokady bezpieczeństwa.**
- **Łatwy dostęp również w ograniczonych przestrzeniach.**
- **Wziernik umożliwiający kontrolę zapasu zszywek.**

Poręczny zszywacz akumulatorowy z uchwytem Soft-Touch. Zabezpieczenie przed strzałem w powietrze zwiększa bezpieczeństwo. Diodowe oświetlenie miejsca pracy.

w dostawie::

W zestawie akumulator litowo-jonowy, ładowarka i walizka.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne zob. nr 078408.

Opis techniczny

maksymalna głębokość osadzania	14 mm
--------------------------------	-------

oznaczenie producenta	J-214
odpowiedni typ zszywek	E, A
masa	2,7 kg
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Zszywacz

Akcesoria

Zestaw zszywek z cienkiego drutu 1200 lub 600-elem. maksymalna głębokość osadzania 14 mm	078418 14
Zestaw gwoździ 1000 lub 2600-elem. maksymalna głębokość osadzania 14 mm	078419 14
Zestaw zszywek z cienkiego drutu 5000-elem. maksymalna głębokość osadzania 8 mm	078417 8
Zestaw zszywek z cienkiego drutu 5000-elem. maksymalna głębokość osadzania 10 mm	078417 10
Zestaw zszywek z cienkiego drutu 5000-elem. maksymalna głębokość osadzania 6 mm	078417 6
Zestaw zszywek z cienkiego drutu 5000-elem. maksymalna głębokość osadzania 14 mm	078417 14
Akumulator litowo-jonowy Typ N1,3	078408 N1,3