

**Mahr****Suwmiarka cyfrowa ze szczękami wygiętymi do wewnątrz, Zakres pomiarowy: 150mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412774 150
GTIN	4059192057237
Klasa artykułu	43A

**Opis****Wykonanie:**

Bardzo duży wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11 mm. Zintegrowany, bezprzewodowy interfejs do przenoszenia danych i-wi. Odporny na kurz i wilgoć. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku. Czas pracy ok. 3 lata.

**Funkcja:**

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

**w dostawie::**

W komplecie 1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

**Wyp. dodatkowe:**

Odbiornik radiowy i-wi nr 498912.

**Opis techniczny**

odczyt	0,0005 cal
granica błędu	0,03 mm
odczyt	0,01 mm
długość szczęk	40 mm
zakres pomiarowy	150 mm
Liczba dołączonych baterii	1

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Zastosowanie bezprzewodowe	Oprogramowanie producenta
norma	Norma zakładowa
wszystkie części	hartowane
materiał	Stal szlachetna, INOX
przełączalny odczyt	mm / cale
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
złącze	System radiowy MAHR i-wi
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	A1
Technika pomiarowa	cyfrowy
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

## Usługi

Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200

## Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Odbiornik radiowy do Mahr i-wi Typ STICK	498912 STICK