

Mahr**Suwmiarka cyfrowa ze szczękami wygiętymi na zewnątrz, Zakres pomiarowy: 150mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412775 150
GTIN	4059192057244
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Bardzo duży wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11 mm. Zintegrowany, bezprzewodowy interfejs do przenoszenia danych i-wi. Odporny na kurz i wilgoć. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku. Czas pracy ok. 3 lata.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie 1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

Wyp. dodatkowe:

Odbiornik radiowy i-wi nr 498912.

Opis techniczny

odczyt	0,0005 cal
granica błędu	0,03 mm
odczyt	0,01 mm
długość szczęk	40 mm
zakres pomiarowy	150 mm
Liczba dołączonych baterii	1

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Zastosowanie bezprzewodowe	Oprogramowanie producenta
norma	Norma zakładowa
wszystkie części	hartowane
materiał	Stal szlachetna, INOX
przełączalny odczyt	mm / cale
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
złącze	System radiowy MAHR i-wi
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	A1
Technika pomiarowa	cyfrowy
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Odbiornik radiowy do Mahr i-wi Typ STICK	498912 STICK