

**KÄRCHER****Odkurzacze przemysłowe, oznaczenie producenta: IVR-L100DP****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078522 IVR-L100DP
GTIN	4054278275864
Klasa artykułu	07D

**Opis****Wykonanie:**

Odkurzacze przemysłowe przystosowane do zasysania i oddzielania **chłodziw, emulsji chłodząco-smarujących, wody albo oleju z zawartością cząstek stałych (np. wióry metalowe)**.

- **Zwarta konstrukcja i solidny materiał pozwalają na bezpieczne przemieszczanie.**
- **Możliwość różnorodnego zastosowania i długotrwałość dzięki olejoodpornemu przewodowi zasilającemu.**
- **Zasysanie odbywa się przez przyłącze węża na głowicy ssącej, obracane o 360°.**

Odkurzacze przemysłowe z 2 silnikami 2,4 kW i **przechylnym podwoziem, zbiornikiem ze stali stopowej o pojemności 100 l i pompą do opróżniania beczek**, do łatwego i całkowitego opróżniania.

**w dostawie::**

Z przechylnym podwoziem oraz wężem do opróżniania ze wskaźnikiem poziomu napelnienia.

**Bez wyposażenia. Pasujące akcesoria zob. nr 078524, 078529 i 078533.**

**wskazówka:**

Wersję z pojemnikiem ze stali nierdzewnej o pojemności 100 l można znaleźć w naszym e-Sklepie pod numerem 078522 wielk. IVR-L100DP.

**Opis techniczny**

poziom natężenia dźwięku przy pracy	76 dB(A)
długość przewodu	6 m
oznaczenie producenta	IVR-L 100/24-2 Tc M
szerokość	620 mm
średnica nominalna przyłącza	DN50 mm
liczba turbin	2
długość	740 mm
pobór mocy	2400 W
wydajność objętościowa powietrza	118 l/s
masa	59 kg
pojemność zbiornika	100 l
podciśnienie	230 mbar
klasa zapylenia - odkurzacza	L
wysokość	1180 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i

## Akcesoria

Asortyment do odsysania wiórów i płynów średnica nominalna przyłącza DN50	078529 DN50
Włóknina do kosza na wióry 40 l pasują do odkurzaczy typu IVR-L100	072806 IVR-L100
Kosz na wióry do odkurzaczy przemysłowych pojemność 40 l	078524 40