



Skanery temperatury HL Scan, Typ: 014919



Dane zamówienia

Numer katalogowy	078326 014919
GTIN	4007841014919
Klasa artykułu	07E

Opis

Wykonanie:

Skanner temperatury do odczytu temperatury powierzchni badanego przedmiotu na zasadzie pomiaru promieniowania podczerwonego. Idealny odczyt na odległość przez laser. Ostrzeżenie akustyczne oraz optyczne przed wykroczeniem temperatury poza optymalny zakres w górę albo w dół. Ustawianie stopniowe, co 10°.

HL Scan z wyświetlaczem LCD i baterią 9 V.

Opis:

Skanner temperatury HL Scan kontroluje temperaturę obrabianego detalu dzięki promieniom LED. W razie przekroczenia górnego lub dolnego limitu temperatury generuje sygnał akustyczny i optyczny.

Pasuje do :

Do modeli HL 1920 E, HL 2020 E oraz do profesjonalnych urządzeń HG 2120 E i HG 2320 E.

masa: 165 g

zakres pomiaru temperatury: 0 - 300 °C

pasują do: HG 2320, HG 2120

Opis techniczny

masa	165 g
zakres pomiaru temperatury	0 - 300 °C
pasują do	HG 2320, HG 2120
typ baterii	9 V-Block
Liczba dołączonych baterii	1
zasilanie energią	Zasilanie z baterii

Rodzaj produktu

Skanery temperatury