



Automatyczna maska spawalnicza optrel® vegaview2.5, Kolor: BLACK



Dane zamówienia

Numer katalogowy	097949 BLACK
GTIN	7640429870445
Klasa artykułu	09U

Opis

Wykonanie:

Lekka, automatyczna maska spawalnicza (482 g) w niewielkim stopniu obciąża mięśnie głowy i karku. Dobra widoczność przy **100% ochronie przed promieniowaniem UV i IR**. Maska ma **dużą trwałość wybarwienia** i stopień jasności o 23% przepuszczalności światła, co zapewnia dobrą widoczność szczegółów na spawanej części. Po naciśnięciu przycisku na powierzchni zewnętrznej zostaje aktywowany **tryb szlifowania**. Zwłaszcza do pracy przy słabym oświetleniu. Komfortowa taśma nagłowna z możliwością regulacji. Kąt widzenia łuku elektrycznego można regulować suwakiem. Również czułość można dokładnie dostosować do środowiska pracy.

- **Ciemne stopnie ochrony: 8–12**
- **Jasność: 2,5**
- **Z baterią litową 3 V (żywoćność 3000 godzin)**
- **Pole widzenia filtra spawalniczego: 50 x 100 mm**

Zastosowanie:

spawanie i cięcie MIG / MAG, elektrodami, WIG, plazmowe.

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166

w dostawie::

1 szybka nasadzana zewnętrzna, 1 worek do przechowywania
Czas przełączenia ze światła jasnego na ciemne: 0,1 ms

Czas przełączania ze światła ciemnego na jasne: 50 - 1000 ms
Klasyfikacja wg EN 379: 1 / 1 / 1 / 2

Opis techniczny

Klasyfikacja wg EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Czas przełączania ze światła ciemnego na jasne	50 - 1000 ms
Czas przełączenia ze światła jasnego na ciemne	0,1 ms
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Rodzaj produktu	Maska spawalnicza

Akcesoria

Szybki nakładane, zestaw 5-częściowy wewn.	097963
Bawełniana opaska przeciwpotna, zestaw 2-częściowy	097965
Szybki nakładane, zestaw 2-częściowy zewn.	097962
Bawełniana opaska przeciwpotna, zestaw 2-częściowy (tylni)	097975