

Mitutoyo**Suwmiarka, zakres pomiarowy: 200mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	412101 200
GTIN	4946368110189
Klasa artykułu	44A

Opis

Wykonanie:

Elementy odczytowe skali chromowane na matowo.
Precyzyjna, kontrastowa skala.
Śruba ustalająca powyżej.

Powierzchnie pomiarowe dokładnie szlifowane.

Wyp. dodatkowe:

Tabela gwintów nr 412180 do tylnej części suwmiarek.

Opis techniczny

podziałka	1/128 cal
Kalibracja	A1
podziałka	1/20 mm
odczyt	0,05 mm
zakres pomiarowy	200 mm
długość szczęk	50 mm
przełączalny odczyt	mm / cale
Opakowanie	Etui
długość ostrzy krzyżowych	20,5 mm
norma	ISO 13385
masa	180 g

wymiar głębokości	prostokątne 3,7×1,4
z głębokościomierzem	tak
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,05 mm
chromowana skala	tak
ustalanie	Śruba ustalająca górna
przewodnica	Podwyższone szyny prowadzące
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowane
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200

Akcesoria

Uchwyt do głębokościomierza metalowy, z 2 śrubami	412120
---	--------