

**Mitutoyo****Suwmiarka, zakres pomiarowy: 300mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412101 300
GTIN	4946368110196
Klasa artykułu	44A

**Opis****Wykonanie:**

Elementy odczytowe skali chromowane na matowo.<br>Precyzyjna, kontrastowa skala.<br>Śruba ustalająca powyżej.

Powierzchnie pomiarowe dokładnie szlifowane.

**Wyp. dodatkowe:**

Tabela gwintów nr 412180 do tylnej części suwmiarek.

**Opis techniczny**

długość ostrzy krzyżowych	22 mm
zakres pomiarowy	300 mm
Opakowanie	Etui
przełączalny odczyt	mm / cale
podziałka	1/20 mm
podziałka	1/128 cal
Kalibracja	A1
odczyt	0,05 mm
długość szczęk	64 mm
norma	ISO 13385
masa	355 g
wymiar głębokości	prostokątne 3,7×1,4

z głębokościomierzem	tak
Odchyłki pomiarowe E MPE	$\pm 0,08$ mm
chromowana skala	tak
ustalanie	Śruba ustalająca górna
przewodnica	Podwyższone szyny prowadzące
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowane
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

## Usługi

Kalibracja DAkkSSuwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 300 mm	021010 300
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm	021000 300

## Akcesoria

Uchwyt do głębokościomierza metalowy, z 2 śrubami	412120
Pojemnik z tworzywa sztucznego Typ MS300	412470 MS300