

Mitutoyo**Suwmiarka cyfrowa IP67 z okrągłym głębokościomierzem, Zakres pomiarowy: 150mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412624 150
GTIN	4946368694030
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Suwmiarki cyfrowe z układem elektronicznym do pomiarów bezwzględnych i dużym wyświetlaczem ułatwiającym odczyt. Odporne na działanie wody, oleju i pyłu. Dzięki niskiemu zużyciu energii 18000 h stałej pracy na jednej baterii (rozmiar 300: 5000 h). Urządzenie włącza się automatycznie podczas obsługi i wyłącza się automatycznie po ok. 20 minutach braku aktywności.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie 1 bateria nr 081560, wielk. 357

Opis techniczny

z głębokościomierzem	tak
Kalibracja	A1
długość szczęk	40 mm
norma	ISO 13385
automatyczne wyłączenie	tak
odczyt	0,01 mm
zakres pomiarowy	0 - 150 mm

czas pracy	15000 h
wymiar głębokości	Ø 1,9
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357
Liczba dołączonych baterii	1
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,02 mm
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357	081560 357
Uchwyt do głębokościomierza metalowy, z 2 śrubami	412120