

**Szlifierki kątowe,, Typ: 72217360****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077102 72217360
GTIN	4014586875033
Klasa artykułu	03F

Opis**Wykonanie:**

Lekka i wydajna **szlifierka kątowa 115 mm obsługiwana jedną ręką ozwartej, poręcznej konstrukcji**, głowica z przekładnią obracana skokowo do 90°, szybkie przestawianie osłony, gwint wrzeciona M14.

Mocny silnik **800 W**, całkowicie metalowa głowica z przekładnią, blokada wrzeciona, zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem.

w dostawie::

W komplecie osłona, zestaw zaciskowy i uchwyt dodatkowy

oznaczenie producenta: WSG 8-115

pobór mocy: 800 W

zakres prędkości obrotowej: 11000 min⁻¹

maks. Ø tarczy: 115 mm

maks. głębokość cięcia: 34 mm

masa: 2 kg

Opis techniczny

pobór mocy	800 W
masa	2 kg
maks. Ø tarczy	115 mm

oznaczenie producenta	WSG 8-115
maks. głębokość cięcia	34 mm
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
maks. wibracje wg EN	5 m/s ²
zakres prędkości obrotowej	11000 min ⁻¹
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe