

**Szlifierki kątowe,, Typ: AG10-115EK****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077103 AG10-115EK
GTIN	4002395260867
Klasa artykułu	03M

**Opis****Wykonanie:**

Lekka i wydajna **szlifierka kątowa 115 mm obsługiwana jedną ręką ozwartej, poręcznej konstrukcji**, głowica z przekładnią obracana skokowo do 90°, szybkie przestawianie osłony, gwint wrzeciona M14.

Silnik o mocy **1000 W**, blokada wrzeciona, zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem.

**w dostawie::**

W komplecie osłona, zestaw zaciskowy i uchwyt dodatkowy

**Opis techniczny**

pobór mocy	1000 W
maks. wibracje wg EN	8,3 m/s <sup>2</sup>
oznaczenie producenta	AG10-115EK
masa	2,1 kg
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
maks. głębokość cięcia	28 mm
maks. Ø tarczy	115 mm
zakres prędkości obrotowej	11000 min <sup>-1</sup>
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe

