



Szlifierka kąтова GWS, Typ: 19-125CI



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077109 19-125CI
GTIN	3165140838375
Klasa artykułu	03C

Opis

Wykonanie:

Bardzo mocna szlifierka kąтова 1900 W zapewniająca maksymalną wydajność i lepszą ochronę użytkownika.

- Duża żywotność dzięki zastosowaniu silników z bezpośrednim chłodzeniem silnika, Constant-Electronic, ochroną przed przeciążaniem i długotrwałym zastosowaniu szczotek węglowych.
- Dobra obsługa dzięki smukłej obudowie z powierzchnią Softgrip zapewniającą pewny chwyt.
- Dodatkowy uchwyt Vibration Control o 40% redukcji wibracji pozwalający na pracę bez zmęczenia (EN 60745).
- Wiodąca ochrona użytkownika dzięki KickBack Stop, ochronie przed ponownym uruchomieniem, masce ochronnej z blokadą obrotu i redukcji wibracji.

w dostawie::

W komplecie osłona zabezpieczona przed obróceniem, zestaw napinający, dodatkowy uchwyt.

Opis techniczny

pobór mocy	1900 W
maks. wibracje wg EN	6 m/s ²
oznaczenie producenta	GWS 19-125 CI
Kickbackstop	tak

maks. głębokość cięcia	34 mm
maks. Ø tarczy	125 mm
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
cechy szczególne	Maksymalna moc
masa	2,4 kg
zakres prędkości obrotowej	11500 min ⁻¹
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe