



## Szlifierki kątowe, Typ: 722213



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	077111 722213
GTIN	4014586883496
Klasa artykułu	03F

### Opis

#### Wykonanie:

**Kompaktowa szlifierka kątowa FEIN Ø 125 mm.**

- **Mocny i wydajny silnik do codziennej pracy.**
- **Wysoki stopień bezpieczeństwa użytkownika dzięki monitorowaniu odrzutu, blokadzie ponownego rozruchu i uchwytowi antywibracyjnemu.**
- **Wysoka odporność na przeciążenia dzięki bezpośredniemu chłodzeniu silnika. Głowicę z przekładnią można obracać skokowo co 90° (zapewnia to optymalne położenie wyłącznika, zależnie od zastosowania).**
- **Szybka, niewymagająca użycia narzędzi wymiana materiałów ściernych za pomocą nakrętki szybkomocującej.**

ze zmienną prędkością obrotową, nadaje się doskonale do obróbki stali stopowej.

#### w dostawie::

Uchwyt, osłona, nakrętka mocująca, klucz.

oznaczenie producenta: WSG 17-70 INOX

pobór mocy: 1700 W

maksymalna prędkość obrotowa: 2700 – 8500 min<sup>-1</sup>

maks. Ø tarczy: 125 mm

maks. głębokość cięcia: 31 mm

masa: 2,4 kg

### Opis techniczny

układ czuwakowy	nie
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
masa	2,4 kg
maksymalna prędkość obrotowa	2700 – 8500 min <sup>-1</sup>
pobór mocy	1700 W
maks. wibracje wg EN	5 m/s <sup>2</sup>
cechy szczególne	zmienna prędkość obrotowa
maks. Ø tarczy	125 mm
maks. głębokość cięcia	31 mm
oznaczenie producenta	WSG 17-70 INOX
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe