

AEG

Szlifierki kątowe, Typ: WS10-125S



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077121 WS10-125S
GTIN	4002395151202
Klasa artykułu	07A

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa szlifierka kąтова AEG Ø 125 mm. Mocna i ergonomiczna **szlifierka kąтова** o smukłej, zwartej konstrukcji.

- **Blokada wrzeciona zapewniająca bezpieczeństwo.**
- **Kabel zasilający o długości 4 m.**
- **Łożyska i wyłącznik zabezpieczone przed pyłem.**
- **Głowicę z przekładnią można obracać skokowo co 90°, do obsługi lewo- i praworęcznej.**
- **Blokada przed ponownym uruchomieniem w przypadku zaniku zasilania.**

jednoręczna szlifierka kąтова 1000 W / Ø 125 mm.

w dostawie::

Uchwyt, osłona, nakrętka mocująca.

wskazówka:

Wszystkie szlifierki kątové z blokowanym wyłącznikiem nie mają funkcji czuwakowej.

Opis techniczny

pobór mocy	1000 W
masa	2,4 kg
maks. głębokość cięcia	32 mm
układ czuwakowy	nie

maks. Ø tarczy	125 mm
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
maks. wibracje wg EN	6 m/s ²
oznaczenie producenta	WS10-125S
cechy szczególne	M14
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
maksymalna prędkość obrotowa	11500 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe

Akcesoria

Oslona do WS-125 Typ GUARD-125	077122 GUARD-125
--------------------------------	------------------