

# AEG

## Szlifierki kątowe, Typ: WS13125SXE



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	077121 WS13125SXE
GTIN	4002395151271
Klasa artykułu	07A

### Opis

#### Wykonanie:

**Kompaktowa szlifierka kątowa AEG Ø 125 mm.** Mocna i ergonomiczna **szlifierka kątowa** o smukłej, zwartej konstrukcji.

- **Blokada wrzeczona zapewniająca bezpieczeństwo.**
- **Kabel zasilający o długości 4 m.**
- **Łożyska i wyłącznik zabezpieczone przed pyłem.**
- **Głowicę z przekładnią można obracać skokowo co 90°, do obsługi lewo- i praworęcznej.**
- **Blokada przed ponownym uruchomieniem w przypadku zaniku zasilania.**

Szlifierka kątowa do obsługi jednoręcznej 1300 W / Ø 125 mm, stała elektronika z ograniczeniem prędkości obrotowej przy pustym przebiegu i ochroną przed przeciążeniem. Wraz z nakrętką mocującą **FIXTEC**.

#### w dostawie::

Uchwyt, osłona, nakrętka mocująca.

#### wskazówka:

Wszystkie szlifierki kątowe z blokowanym wyłącznikiem nie mają funkcji czuwakowej.

### Opis techniczny

maks. wibracje wg EN	7,5 m/s <sup>2</sup>
masa	2,4 kg
maks. Ø tarczy	125 mm

cechy szczególne	M14, FIXTEC
maks. głębokość cięcia	32 mm
oznaczenie producenta	WS13125SXE
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
układ czuwakowy	nie
pobór mocy	1300 W
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
maksymalna prędkość obrotowa	2600 - 11000 min <sup>-1</sup>
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe

## Akcesoria

Oślona do WS-125 Typ GUARD-125	077122 GUARD-125
--------------------------------	------------------