

Garant

Serwisowa walizka narzędziowa z pojemnikiem i panelami narzędziowymi ze zdejmowanym podwoziem



Dane zamówienia

Numer katalogowy	692835
GTIN	4045197806239
Klasa artykułu	61G

Opis

Wykonanie:

Poliwęglanowe skorupy walizki wykonane na wtryskarce. Zaletą poliwęglanu jest wysoka udarność, wytrzymałość, sztywność i twardość w szerokim zakresie temperatur. Rama aluminiowa z narożnikami z tworzywa sztucznego, zintegrowany zamek szyfrowy i blokada pokrywy.

Wyposażenie wewnętrzne do wymiarów wewnętrznych wysokości 185 mm:

1 pojemnik dolny wraz z półką wierzchnią z 12 podwójnymi elastycznymi paskami. 2 podziałki poprzeczne, 6 kładek oddzielających i 10 wkładek. 1 tablica narzędziowa z 9 przegródkami wsuwanymi tekstylnymi i uchwytami na narzędzia na przedniej i tylnej stronie. 1 tablica narzędziowa z 6 przegródkami wsuwanymi tekstylnymi i uchwytami na narzędzia na stronie przedniej i tylnej.

Ze **zdejmowanym podwoziem**, poczwórny wysuw teleskopowy z kółkami z łożyskami kulowymi. Podwozie otwierane z 3 dodatkowymi schowkami na wyposażenie.

Opis techniczny

masa	8,3 kg
szerokość wewnętrzna	275 mm

Karta danych

wysokość wewnętrzna	185 mm
długość wewnętrzna	435 mm
materiał	PC
sposób przechowywania narzędzi	przegrody
sposób przechowywania narzędzi	Uchwyt zaciskowy
nośność walizki	35 kg
właściwości walizki	Nadające się do transportu lotniczego
Rodzaj produktu	System do transportu narzędzi

Akcesoria

Zestaw dzielący na 1/2 pojemnika w dnie (2 przegrody poprzeczne, 6 separatorów)	692850
Panel narzędziowy z 6 tekstylnymi przegrodkami na narzędzia oraz zaciski na narzędzia	692847
Mata ochronna	692800
Pas na walizkę z zamkiem TSA (140x5 cm)	692860
Panel narzędziowy z 9 tekstylnymi przegrodkami na narzędzia oraz zaciski na narzędzia	692845
Zestaw pojemników wtykanych na 1/2 pojemnika w dnie (10 pojemników w 4 wielkościach)	692855
Zestaw przegródek do kompletnego pojemnika w dnie (3 przegrody poprzeczne, 12 separatorów)	692852