



## Wiertła z VHM, chwyt walcowy, wielokierunkowe, DIN 6535 HA, diament, Ø m7: 9,1-9,9 mm



### Dane zamówienia

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 122514 9,1-9,9 |
| GTIN             | 4045197478856  |
| Klasa artykułu   | 10N            |

### Opis

#### Wykonanie:

Z powłoką z diamentu krystalicznego  $sp^3$  najnowszej generacji, zapewniającą niezawodny proces obróbki **kompoz. włók., tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami węglowymi, szklanymi oraz grafitu. Z kątem wierzchoł. 90°** i specjalną geometrią **dla uniknięcia rozwarstwienia.**

**z łysinką prowadzącą** do **materiałów z wielokierunkowym** przebiegiem włókien.

#### Zalecenie:

#### Maksymalna głębokość wiercenia:

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia  $1,5 \times \varnothing$  nominalna.

#### wskazówka:

Dostarczane w **wymiarach 1/100** zgodnie z tabelą.

Materiał ostrza

&nbsp;: VHM

norma: Norma zakładowa

głębokość wiercenia do:  $5 \times D$

kąt wierzchołkowy: 90 stopni

chwyt: DIN 6535 HA z h6

chłodzenie wewnętrzne: false

Tolerancja  $\varnothing$  nominalnej: m7

Liczba ostrzy Z: 2

zakres  $\varnothing$  (wymiary co 1/100): 9,01 - 9,99 mm

Długość rowków mocujących: 61 mm

długość całkowita  $L_{\text{całk.}}$ : 103 mm

$\varnothing$  chwytu: 10 mm

posuw  $f$  w tworzywach sztucznych wzmocnianych włóknem szklanym i węglowym: 0,15 mm/obr,

### Opis techniczny

|  |                  |
|--|------------------|
| Liczba ostrzy Z  | 2                |
| posuw f w tworzywach sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym i węglowym | 0,15 mm/obr,     |
| Długość rowków mocujących  | 61 mm            |
| Ø nomin.   | 9,01 - 9,99 mm   |
| zakres Ø (wymiary co 1/100)  | 9,01 - 9,99 mm   |
| tolerancje chwytu  | h6               |
| Tolerancja Ø nominalnej  | m7               |
| Ø chwytu   | 10 mm            |
| długość całkowita L <sub>całk.</sub>                                     | 103 mm           |
| powłoka  | diament          |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;  | VHM              |
| norma  | Norma zakładowa  |
| głębokość wiercenia do   | 5×D              |
| kąt wierzchołkowy  | 90 stopni        |
| chwyt  | DIN 6535 HA z h6 |
| chłodzenie wewnętrzne  | nie              |
| pierścień barwny   | czarny           |