



## Maszyna do okrawania i fazowania, Typ: EKF452



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	078121 EKF452
GTIN	4250187507267
Klasa artykułu	07E

### Opis

#### Wykonanie:

Urządzenie fazujące o zwartej konstrukcji, z łagodnym rozruchem i zabezpieczeniem termicznym, o zwartej konstrukcji, do obróbki prostych krawędzi, promieni zewnętrznych i wewnętrznych oraz otworów od  $\varnothing$  22 mm. Precyzyjna regulacja pozwala na lekkie fazowanie usuwające zadziory, jak również szerokie fazowanie. Ulepszona głowica nożowa zapewnia redukcję sił skrawania. promień R 2,5 mm.

#### w dostawie::

Z frezem, **3 płytkami skrawającymi z HM**, zbierakiem wiórów nr 084520, walizką transportową.

#### wskazówka:

Minimalna wysokość krawędzi obrabianego przedmiotu 2 mm.

### Opis techniczny

Napięcie w sieci	230 V
pobór mocy	1500 W
długość	310 mm
oznaczenie producenta	EKF452

szerokość	138 mm
maksymalna prędkość obrotowa	6000 min <sup>-1</sup>
masa	4 kg
wysokość	295 mm
promień	2,5 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Opakowanie	Walizka transportowa
Rodzaj produktu	Maszyna do okrawania i fazowania

## Aksesoria

Zestaw płytek skrawających z węglików spiekanych, 3 szt., SHM 202, do stali, o promieniu 2,5 mm Typ SHM202	078131 SHM202
Wkręt zamienny do płytek skrawających EKF wersja SCREW	078127 SCREW
Narzędzia frezarskie 3-ostrzowe Typ ZFR452	078133 ZFR452