



Szlifierka oscylacyjna GSS, Typ: 230AVE



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077328 230AVE
GTIN	3165140663779
Klasa artykułu	03C

Opis

Wykonanie:

Poręczna, pracująca z niewielkimi wibracjami szlifierka oscylacyjna o mocy 300 W z **funkcją zadawania prędkości obrotowej**:

- **Ergonomicznie ukształtowane powierzchnie chwytania z nakładką Softgrip umożliwiają doskonałą manipulację.**
- **Minimalne wibracje dzięki odizolowanej obudowie silnika.**
- **System mocowania papieru ściernego na zacisk albo na rzepy zapewnia doskonałe zamocowanie.**
- **Zintegrowane odsysanie pyłu przez perforowany papier ścierny (8 otworów).**
- **Podłączenie bezpośrednio do zewnętrznego systemu odsysającego albo do skrzynki Microfilterbox.**

w dostawie::

W komplecie Microfilterbox, płyta ścierna, uchwyt dodatkowy

wskazówka:

odpowiedni papier ścierny mocowany na rzepy zob. nr 557576.

pobór mocy: 300 W

długość papieru ściernego (mocowanie na rzepy): 184 mm

szerokość papieru ściernego (mocowanie na rzepy): 92 mm

długość papieru ściernego (zacisk): 230 mm

szerokość papieru ściernego (zacisk): 92 mm

okrąg oscylacji: 2,4 mm

Opis techniczny

szerokość papieru ściernego (mocowanie na rzepy)	92 mm
szerokość papieru ściernego (zacisk)	92 mm
oznaczenie producenta	230AVE
perforacja	8-krotne
długość papieru ściernego (mocowanie na rzepy)	184 mm
uchwyt zaciskowy papieru ściernego	tak
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
pobór mocy	300 W
liczba drgań	22000 min ⁻¹
uchwyt papieru ściernego z mocowaniem na rzepy	tak
masa	2,4 kg
długość papieru ściernego (zacisk)	230 mm
okrąg oscylacji	2,4 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Szlifierka oscylacyjna

Akcesoria

Papier ścierny, zestaw 50 - elementowy 8 otworów ziarnistość 120	557576 120
Papier ścierny, zestaw 50 - elementowy 8 otworów ziarnistość 60	557576 60
Papier ścierny, zestaw 50 - elementowy 8 otworów ziarnistość 180	557576 180
Papier ścierny, zestaw 50 - elementowy 8 otworów ziarnistość 40	557576 40
Papier ścierny, zestaw 50 - elementowy 8 otworów ziarnistość 320	557576 320
Papier ścierny, zestaw 50 - elementowy 8 otworów ziarnistość 400	557576 400

Papier ścierny, zestaw 50 - elementowy 8 otworów
ziarnistość 100

557576 100

Papier ścierny, zestaw 50 - elementowy 8 otworów
ziarnistość 80

557576 80

Papier ścierny, zestaw 50 - elementowy 8 otworów
ziarnistość 240

557576 240