



Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4; 1/2 cala 43-elem., Liczba części: 43



Dane zamówienia

Numer katalogowy	630038 43
GTIN	4062406230166
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg **DIN 3120**.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 – M20.

Do śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 – M18.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

Nasadki 6-kątne, 1/4 cala: 11 szt. nr 631020 wielk. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

Nasadki 12-kątne, 1/2 cala: 13 szt. nr 642120 wielk. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

Nasadki wkrętakowe 6-kątne, 1/4 cala: 3 szt. nr 631720 wielk. 3; 4; 5.

Nasadki wkrętakowe 6-kątne, 1/2 cala: 5 szt. nr 643220 wielk. 6; 8; 10; 12; 14

Uchwyt poprzeczny, 1/4 cala: 1 szt. podobne do nr 633029

Przetyczka, 1/2 cala: 1 szt. nr 641320, rozm. 295

Przetyczka, 1/4 cala: 1 szt. nr 632840 rozm. 1/4

Przedłużki, 1/4 cala: 2 szt. nr 632420, wielk. 50; 150

Przedłużki, 1/2 cala: 2 szt. nr 641020, wielk. 130; 255

Przegub Cardana 1/4 cala: 1 szt. nr 633520 rozm. 1/4

Przegub Cardana 1/2 cala: 1 szt. nr 641620 rozm. 1/2

Grzechotka, 1/4 cala: 1 szt. nr 632090 rozm. 1/4

Grzechotka, 1/2 cala: 1 szt. nr 640190 rozm. 1/2

przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 12-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 12-kątnych	13-32 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
liczba części	43
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych	4-13 mm
Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych	3-14 mm
Opakowanie	kasce z tworzywa ABS
długość	507 mm
szerokość	227 mm
wysokość	62 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 4 mm	631020 4
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 8 mm	631020 8
Przegub Cardana, 1/4 cala Typ 1/4	633520 1/4
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 13 mm	631020 13
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 6 mm	631020 6
Wkładki z tworzywa piankowego do zestawu 630038	630324 630038
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 7 mm	631020 7
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 12 mm	643220 12
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 5 mm	631020 5

Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 255 mm	641020 255
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 8 mm	643220 8
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 11 mm	631020 11
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 4,5 mm	631020 4,5
Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 150 mm	632420 150
Pudełka systemowe Typ 5	630323 5
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 calakrótkie sześciokąt 4 mm	631720 4
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/4 cala Typ 1/4	632090 1/4
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 10 mm	631020 10
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5,5 mm	631020 5,5
Przegub Cardana, 1/2 cala Typ 1/2	641620 1/2
Przetyczka, 1/4 cala długość całkowita 116 mm	633029 116
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 14 mm	643220 14
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 6 mm	643220 6
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 10 mm	643220 10
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala Typ 1/2	640190 1/2
Uchwyt wkrętakowy, 1/4 cala długość całkowita 150	632840 150
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 calakrótkie sześciokąt 5 mm	631720 5
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 130 mm	641020 130
Przetyczka, 1/2 cala długość całkowita 295 mm	641320 295
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 calakrótkie sześciokąt 3 mm	631720 3
Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 50 mm	632420 50
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 9 mm	631020 9
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 16 mm	642120 16
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 24 mm	642120 24
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 15 mm	642120 15
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 22 mm	642120 22

Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 13 mm	642120 13
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 27 mm	642120 27
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 21 mm	642120 21
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 30 mm	642120 30
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 14 mm	642120 14
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 19 mm	642120 19
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 17 mm	642120 17
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 32 mm	642120 32
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 18 mm	642120 18