



## Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 29-elem., Typ: 6



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	630368 6
GTIN	4062406230203
Klasa artykułu	62A

### Opis

#### Wykonanie:

**Końcówki / elementy łączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.**Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg **DIN 3120**.

#### Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 – M8 oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 – M8.

Do śrub z główką Phillips z gwintem M2 – M6 oraz wkrętów płaskich z gwintem M2,5 – M5.

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

#### w dostawie::

nasadki 6-kątne: 12 szt. nr 631020 rozm. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

nasadki 6-kątne,: 4 szt. nr 631720 rozm. 3; 4; 5; 6

Bity, C 6,3, do śrub z główką Phillips: 3 szt. zbliżone do nr 675200, rozm. 1, 2; 3

Bity, C 6,3, do śrub płaskich: 3 szt. zbliżone do nr 675250, rozm. 4; 5,5; 8

Adapter do bitów: 1 szt. nr 676800, wielk. 4/4

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. podobne do nr 633029

Uchwyt nasadzany: 1 szt. nr 632840, rozm. 150

przedłużki: 1 szt. 75 mm

1 szt. nr 632420 rozm. 150

przegub Cardana: 1 szt. nr 633520 rozm. 1/4

grzechotka: 1 szt. nr 632090 rozm. 1/4

przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS

## Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
liczba części	29
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych	4-13 mm
Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych	3-6 mm
Opakowanie	kasce z tworzywa ABS
długość	257 mm
szerokość	149 mm
wysokość	47 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

## Akcesoria

Bity do wkrętów płaskich, 1/4 cala C 6,3 szerokość ostrza 5,5 mm	675250 5,5
Bity do wkrętów płaskich, 1/4 cala C 6,3 szerokość ostrza 8 mm	675250 8
Złączki do bitów Typ 4/4	676800 4/4
Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 150 mm	632420 150
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 11 mm	631020 11
Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętną wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 3/25 mm	675200 3/25
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 10 mm	631020 10
Bity do wkrętów płaskich, 1/4 cala C 6,3 szerokość ostrza 4 mm	675250 4

Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 8 mm	631020 8
Uchwyt wkrętakowy, 1/4 cala długość całkowita 150	632840 150
Wkładki z tworzywa piankowego do zestawu 630368	630324 630368
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 13 mm	631020 13
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 calakrótkie sześciokąt 5 mm	631720 5
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 calakrótkie sześciokąt 4 mm	631720 4
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/4 cala Typ 1/4	632090 1/4
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 calakrótkie sześciokąt 6 mm	631720 6
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 12 mm	631020 12
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5 mm	631020 5
Przegub Cardana, 1/4 cala Typ 1/4	633520 1/4
Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętną wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/25 mm	675200 2/25
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5,5 mm	631020 5,5
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 4 mm	631020 4
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 6 mm	631020 6
Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętną wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 1/25 mm	675200 1/25
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 4,5 mm	631020 4,5
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 calakrótkie sześciokąt 3 mm	631720 3
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 7 mm	631020 7
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 9 mm	631020 9
Przetyczka, 1/4 cala długość całkowita 116 mm	633029 116
Pudełka systemowe Typ 2	630323 2