



Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 42 szt., Typ: 6



Dane zamówienia

Numer katalogowy	630329 6
GTIN	4062406230722
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Końcówki / elementy łączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124. Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg **DIN 3120**.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 – M8 oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 – M10.

Do śrub Pozidriv i Phillips z gwintem M2 – M6, wkrętów płaskich z gwintem M2 – M4 oraz do śrub Torx® wewn. z gwintem M2,5 – M8.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

nasadki 6-kątne: 13 szt. nr 631020 rozm. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Bity, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: 4 szt. zbliżone do nr 675240, wielk. 3; 4; 5; 6

Bity, C 6,3, do śrub z główką Phillips: 3 szt. zbliżone do nr 675310, wielk. 1/25; 2/25; 3/25

Bity, C 6,3, do śrub Pozidriv: 3 szt. zbliżone do nr 675320, wielk. 1/25; 2/25; 3/25

Bity, C 6,3, do śrub płaskich: 3 szt. zbliżone do nr 675250, wielk. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2

Bity, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: 7 szt., zbliżone do nr 675340, rozm. TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. zbliżona do nr 633029, rozm. 116

Uchwyt nasadzany: 1 szt. nr 632840, rozm. 150

przedłużki: 2 szt. nr 632420, rozm. 50; 100

przegub Cardana: 1 szt. nr 633520 rozm. 1/4

grzechotka: 1 szt. nr 632090 rozm. 1/4 z wpychaczem

Adapter E 6,3: 1 szt. podobna do nr 675020, rozm. 6,3K, do bitów 1/4 cala C 6,3

Złącze trzpieniowe: 1 szt. uchwyt bitów E 6,3 – czworokąt 1/4 cala

Adapter do grotów typu bit: 1 szt. nr 676800, gniazdo 4-kątne 1/4 cala – gniazdo bitów 1/4 cala przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski Pozidriv
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych	3-6 mm
liczba części	41
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych	4-14 mm
Opakowanie	kasecie z tworzywa ABS
długość	357 mm
szerokość	174 mm
wysokość	47 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Złączki do bitów Typ 4/4	676800 4/4
Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3 wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 1/25 mm	675310 1/25
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3 profil Torx® TX8	675340 TX8
Chwyty z magnesem / szybkozłączem chwyt 6-kątny 6,3K	675020 6,3K
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 11 mm	631020 11

Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3 wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 3/25 mm	675310 3/25
Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3 wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/25 mm	675310 2/25
Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3profil Hex-Plus sześciokąt 3 mm	675240 3
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3 profil Torx® TX40	675340 TX40
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarłość klucza 4,5 mm	631020 4,5
Bity do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3 wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 1/25 mm	675320 1/25
Wkładki z tworzywa piankowego do zestawu 630329	630324 630329
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/4 cala Typ 1/4	632090 1/4
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3 profil Torx® TX25	675340 TX25
Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3profil Hex-Plus sześciokąt 6 mm	675240 6
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarłość klucza 13 mm	631020 13
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarłość klucza 14 mm	631020 14
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarłość klucza 7 mm	631020 7
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarłość klucza 9 mm	631020 9
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3 profil Torx® TX30	675340 TX30
Pudełka systemowe Typ 2	630323 2
Uchwyt wkrętakowy, 1/4 cala długość całkowita 150	632840 150
Przetyczka, 1/4 cala długość całkowita 116 mm	633029 116
Bity do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3 wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 3/25 mm	675320 3/25
Złącza trzpieniowe z zatrask. kul. Typ 2	650005 2
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarłość klucza 4 mm	631020 4
Bity do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3 wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/25 mm	675320 2/25
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarłość klucza 8 mm	631020 8
Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 100 mm	632420 100
	675240 4

Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3profil Hex-Plus sześciokąt 4 mm

Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 10 mm	631020 10
Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 50 mm	632420 50
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 12 mm	631020 12
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5,5 mm	631020 5,5
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3 profil Torx® TX15	675340 TX15
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5 mm	631020 5
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 6 mm	631020 6
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3 profil Torx® TX10	675340 TX10
Przegub Cardana, 1/4 cala Typ 1/4	633520 1/4
Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3profil Hex-Plus sześciokąt 5 mm	675240 5