



Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 19-elem., Typ: 12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	633918 12
GTIN	4062406230753
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg **DIN 3120**. Z nasadkami 12-kątnymi.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 – M14.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

nasadki: 14 szt. rozm. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 635720

przedłużki: 2 szt. nr 635420, rozm. 75; 240

przegub Cardana: 1 szt. nr 636220

grzechotka: 1 szt. nr 635090

przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych	8-22 mm
liczba części	19
Opakowanie	kasecie z tworzywa ABS

długość	357 mm
szerokość	174 mm
wysokość	47 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 75 mm	635420 75
Pudełka systemowe Typ 3	630323 3
Wkładki z tworzywa piankowego do zestawu 633918	630324 633918
Przegub Cardana, 3/8 cala Typ 3/8	636220 3/8
Przetyczka, 3/8 cala długość całkowita 200 mm	635720 200
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 3/8 cala Typ 3/8	635090 3/8