

HOLEX®
Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 19-elem., Typ: 6

Dane zamówienia

Numer katalogowy	633918 6
GTIN	4062406230746
Klasa artykułu	62A

Opis
Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; **nasadki kluczy** wg DIN 3124. Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg DIN 3120. Z nasadkami 6-kątnymi nr 637220.

Zastosowanie:

Für Schrauben / Muttern gs_profil_6kant-einsatz M5 – M14.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

nasadki: 14 szt. rozm. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 63 5720

przedłużki: 2 szt. nr 635420, rozm. 75; 240

przegub Cardana: 1 szt. nr 636220

grzechotka: 1 szt. nr 635090

przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS

wysokość: 47 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 8-22 mm

Opis techniczny

rozwartości kluczy	metryczny
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych	8-22 mm
liczba części	19
Opakowanie	kasecie z tworzywa ABS
długość	357 mm
szerokość	174 mm
wysokość	47 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 3/8 cala Typ 3/8	635090 3/8
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 240 mm	635420 240
Przegub Cardana, 3/8 cala Typ 3/8	636220 3/8
Pudełka systemowe Typ 3	630323 3
Przetyczka, 3/8 cala długość całkowita 200 mm	635720 200
Wkładki z tworzywa piankowego do zestawu 633918	630324 633918
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 75 mm	635420 75